


Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-A-V-E1/0,25M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E20057

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Aplicação

Princípio das funções

Sensor de reflexão difusa

Zona de detecção

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OKF; OUF

OKF

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

8

OUF

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

8

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-40...290

Dados mecânicos

Versão da sonda

reto

Diâmetro da sonda

[mm]

1

Comprimento da sonda

[mm]

5

E20410



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-A-V-E1/0,25M

Comprimento total	[mm]	250
Raio de curvatura mínimo	[mm]	20
Materiais		Adaptador: ABS
Material da fibra ótica		vidro
Material da sonda de fibra ótica		1.4305 (aço inoxidável / 303)
Material do revestimento da fibra ótica		alumínio
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças