




Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-P-A-R4/0,22M



Aplicação		
Princípio das funções	Sensor de reflexão difusa	
Aplicação	Para uso em aplicações industriais	
Zona de detecção		
Alcance da detecção com amplificador de fibra óptica de tipo	OKF; OUF	
OKF		
Alcance da detecção da fibra óptica [mm]	40	
OUF		
Alcance da detecção da fibra óptica [mm]	40	
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente [°C]	-20...80	
Dados mecânicos		
Peso [g]	41,5	
Versão da sonda	angular (90°)	
Diâmetro da sonda [mm]	4	
Comprimento da sonda [mm]	10	
Comprimento total [mm]	220	
Raio de curvatura mínimo [mm]	20	

**Sistema de reflexão difusa de fibra ótica**

FT-00-P-A-R4/0,22M

Disposição de fibras	①
Materiais	Adaptador: PPE
Material da fibra ótica	vidro
Material da sonda de fibra ótica	alumínio
Material do revestimento da fibra ótica	PVC
Acessórios	
Items fornecidos	E20103
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças