E20415

Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-P-V-E2,5/0,8M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação		
Princípio das funções		Sensor de reflexão difusa
Zona de deteção		
Alcance da detecção com amplificador de fibra óptica de tipo		OKF; OUF
OKF		
Alcance da detecção da fibra óptica	[mm]	4
OUF		
Alcance da detecção da fibra óptica	[mm]	4
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...80
Dados mecânicos		
Versão da sonda		reto
Diâmetro da sonda	[mm]	2,4
Comprimento total	[mm]	800
Materiais		Adaptador: PPE
Material da fibra óptica		vidro
Material da sonda de fibra óptica		1.4305 (aço inoxidável / 303)
Material do revestimento da fibra óptica		PVC
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças