




Cabo com conector

AD0GB030PLS0005E03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	10...30 DC
-------------------------	-----	------------

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-40...90
Proteção		IP 68

Dados mecânicos

Dimensões	[mm]	26 x 26 x 60
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material da porca		TPU

Notas

Quantidade da embalagem		1 peças
-------------------------	--	---------

conexão elétrica

Cabo: 5 m, PVC, laranja, Ø 5,2 mm; 3 x 0,75 mm² (22 x Ø 0,2 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x 7/8", reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: TPU






Cabo com conector

ADOGB030PLS0005E03

Conexão



BK = Cores dos condutores :
BN = preto
BU = castanho
 azul