


Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-PPV-M6



Aplicação	
Princípio das funções	Sensor de reflexão difusa
Aplicação	Raio de curvatura pequeno
Zona de deteção	
Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo	OKF; OUF; OOF
OKF	
Alcance da detecção da fibra ótica [mm]	20
OOF	
Alcance da detecção da fibra ótica [mm]	220
OUF	
Alcance da detecção da fibra ótica [mm]	20
Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente [°C]	-20...80
Dados mecânicos	
Peso [g]	48
Versão da sonda	reto
Rosca da sonda	M6

E20443



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-PPV-M6

Comprimento da sonda [mm]	35
Comprimento total [mm]	600
Raio de curvatura mínimo [mm]	10
Disposição de fibras	
Materiais	Adaptador: ABS
Material da fibra ótica	PMMA
Material da sonda de fibra ótica	1.4305 (aço inoxidável / 303)
Material do revestimento da fibra ótica	PU
Acessórios	
Items fornecidos	porcas sextavadas: 2 x M6, aço inoxidável
	anilhas dentadas: 2
	porca denteada: 1 x M11
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças