

E20476




Cabo com conector

ADOAH043MSS0002E04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E11637

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Dados elétricos

Tensão de funcionamento [V] 10...30 DC

Saídas

Conceção elétrica PNP

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -25...70

Proteção IP 67

Dados mecânicos

Dimensões [mm] 27 x 15 x 39

Materiais TPU transparente

Material do invólucro TPU, transparente

Material da porca latão, niquelado

Visualizadores/elementos de funcionamento

Visualizador estado de comutação 2 x LED, amarelo
em funcionamento 1 x LED, verde

Notas

Quantidade da embalagem 1 peças

E20476



Cabo com conector

ADOAH043MSS0002E04

conexão elétrica


Cabo: 2 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo moldado: TPU, transparente; Bloqueio: latão, niquelado



Conexão



Cores dos condutores :

BN = castanho
BK = preto
BU = azul
WH = branco