



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-M-V-M6/2M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E20570

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!

No scale drawing available

Aplicação

Princípio das funções	Sensor de reflexão difusa
-----------------------	---------------------------

Zona de deteção

Alcance da deteção com amplificador de fibra ótica de tipo	OKF
--	-----

OKF

Alcance da deteção da fibra ótica [mm]	10
--	----

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-20...80
---------------------------	----------

Dados mecânicos

Versão da sonda	reto
Rosca da sonda	M6
Comprimento total [mm]	2000
Raio de curvatura mínimo [mm]	20
Material da fibra ótica	acrílico
Material da sonda de fibra ótica	1.4305 (aço inoxidável / 303)
Material do revestimento da fibra ótica	metal silicone

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------