


Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-M-V-E3 1m

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E20526

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Aplicação

Princípio das funções

Sensor de reflexão difusa

Zona de detecção

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OKF; OUF

OKF

Alcance da detecção da fibra [mm]
ótica

40

OUF

Alcance da detecção da fibra [mm]
ótica

40

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-20...150

Dados mecânicos

Versão da sonda

reto

Diâmetro da sonda

[mm]

3

Comprimento da sonda

[mm]

10

E20501



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-M-V-E3 1m

Comprimento total	[mm]	1000
Raio de curvatura mínimo	[mm]	20
Material da fibra ótica		vidro
Material da sonda de fibra ótica		1.4305 (aço inoxidável / 303)
Material do revestimento da fibra ótica		metal silicone
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças