


Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-11-E-A-M6/F2X1/0,6M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação

Princípio das funções

Sensor de reflexão difusa

Zona de detecção

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OBF

OBF

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

70

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-40...70

Dados mecânicos

Versão da sonda

reto

Rosca da sonda

M6

Comprimento da sonda [mm]

35

Comprimento total [mm]

600

Raio de curvatura mínimo [mm]

30

Material da fibra ótica

PMMA

Material da sonda de fibra ótica

alumínio

E20631



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-11-E-A-M6/F2X1/0,6M

Material do revestimento da fibra ótica	PE
Acessórios	
Acessórios (opcional)	Fresa para fibras óticas:, E20600
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças