




## Lente de rosqueável para fibra ótica

LENS ATTACHMENT M3



## Aplicação

|         |                              |
|---------|------------------------------|
| Formato | para fibra ótica descartável |
|---------|------------------------------|

## Condições de funcionamento

|                      |      |           |
|----------------------|------|-----------|
| Temperatura ambiente | [°C] | -40...230 |
|----------------------|------|-----------|

## Dados mecânicos

|                     |      |                                 |
|---------------------|------|---------------------------------|
| Peso                | [g]  | 1,5                             |
| Dimensões           | [mm] | M3 / L = 9                      |
| Designação da rosca |      | M3                              |
| Materiais           |      | alumínio preto anodizado; vidro |

## Notas

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Quantidade da embalagem | 1 peças |
|-------------------------|---------|