




Ficha do adaptador

ADAPTER PLUG US-100

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Dados elétricos

Tensão de funcionamento	[V]	< 250 AC / < 300 DC
-------------------------	-----	---------------------

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Proteção		IP 67

Dados mecânicos

Peso	[g]	0,013
Rosca de montagem		M16
Materiais		latão niquelado
Material do invólucro		latão, niquelado

Notas


Quantidade da embalagem		1 peças
-------------------------	--	---------

conexão elétrica

Cabo: 0,065 m, PVC; 4 x 0,34 mm²

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12; codificação: A; Corpo moldado: latão, niquelado





Ficha do adaptador

ADAPTER PLUG US-100

Conexão

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Cores dos condutores :
BK =	preto
BN =	castanho
BU =	azul
WH =	branco