E20726

Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-00-M-V-M4/0,3M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E20505

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Aplicação		
Princípio das funções		Sensor de feixe contínuo
Zona de deteção		
Alcance com amplificador de fibra óptica de tipo		OKF; OUF
OKF		
Alcance da fibra óptica	[mm]	120
OUF		
Alcance da fibra óptica	[mm]	120
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...150
Dados mecânicos		
Versão da sonda		reto
Rosca da sonda		M4
Comprimento da sonda	[mm]	15
Comprimento total	[mm]	300

E20726

Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-00-M-V-M4/0,3M

Raio de curvatura mínimo	[mm]	20
Material da fibra óptica		vidro
Material da sonda de fibra óptica		1.4305 (aço inoxidável / 303)
Material do revestimento da fibra óptica		metal silicone
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças