E20755

Lente de rosqueável para fibra ótica

LENS ATTACHMENT D5X10-M4



1 superfície de detecção
2 rosca interna M4

Aplicação		
Formato		para fibra ótica descartável M4
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...70
Dados mecânicos		
Peso	[g]	3
Materiais		alumínio preto anodizado
Notas		
Quantidade da embalagem		2 peças