



Artigo não mais disponível - registro de arquivo

No scale drawing available

Aplicação

Princípio das funções

Sensor de reflexão difusa

Zona de deteção

Alcance da deteção com amplificador de fibra ótica de tipo

OBF; OOF

OBF

Alcance da deteção da fibra [mm] ótica

7

OOF

Alcance da deteção da fibra [mm] ótica

7

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-40...70

Dados mecânicos

Peso

[g]

0,057

Altura da sonda

[mm]

10

Largura da sonda

[mm]

32

Comprimento da sonda

[mm]

25

Dimensões da sonda

[mm]

10 x 32 x 25

Comprimento total

[mm]

2000

Raio de curvatura mínimo

[mm]

15

Disposição de fibras



Material da fibra ótica

PMMA

Material da sonda de fibra ótica

alumínio

E20782



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-11-EPA-X/F2xF16x0,265/2M

Material do revestimento da fibra ótica	PE
Notas	
Notas	alcance de detecção aprox. 5 mm a partir da saída de luz (no escaneamento CD lateral e reserva operacional máxima)
Quantidade da embalagem	1 peças