




## Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-00-M-V-R3/5M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



## Aplicação

Princípio das funções

Sensor de feixe contínuo

## Zona de deteção

Alcance com amplificador de fibra ótica de tipo

OKF; OUF

## OKF

Alcance da fibra ótica

[mm]

50

## OUF

Alcance da fibra ótica

[mm]

50

## Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

## Dados mecânicos

Peso

[g]

0,001

Comprimento total

[mm]

5000

Raio de curvatura mínimo

[mm]

20

Disposição de fibras



Material da sonda de fibra ótica

1.4305 (aço inoxidável / 303)

Material do revestimento da fibra ótica

metal silicone

## Acessórios

Itens fornecidos

E20103