


Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-50-V-V-R5



Aplicação

Princípio das funções

Sensor de reflexão difusa

Zona de detecção

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OBF; ODF; OMF

OBF

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

150

ODF

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

1

OMF

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

175

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-58...315

Dados mecânicos

Peso

[g]

112

Versão da sonda

angular (90°)

Diâmetro da sonda

[mm]

5

Comprimento total

[mm]

900

**Sistema de reflexão difusa de fibra ótica**

FT-50-V-V-R5

Raio de curvatura mínimo [mm]	19
Disposição de fibras	
Material da fibra ótica	vidro
Material da sonda de fibra ótica	1.4305 (aço inoxidável / 303)
Material do revestimento da fibra ótica	1.4305 (aço inoxidável / 303)
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças