


## Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-P-A-M4

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



## Aplicação

Princípio das funções Sensor de reflexão difusa

## Zona de deteção

Alcance da deteção com amplificador de fibra ótica de tipo OKF; OUF

## OKF

Alcance da deteção da fibra ótica [mm] 20

## OUF

Alcance da deteção da fibra ótica [mm] 20

## Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C] -20...80

## Dados mecânicos

Versão da sonda reto

Rosca da sonda M4

Comprimento total [mm] 600

Raio de curvatura mínimo [mm] 20

Materiais Adaptador: ABS

# E20835



## Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-P-A-M4

Material da fibra ótica	vidro
Material da sonda de fibra ótica	alumínio
Material do revestimento da fibra ótica	PVC
<b>Notas</b>	
Quantidade da embalagem	1 peças