




Cabo com conector

ADOGH080MSS0005B08



Aplicação		
Característica especial		Cabo blindado
Dados elétricos		
Tensão de funcionamento	[V]	< 60 AC/DC
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Peso	[g]	290,7
Dimensões	[mm]	14,5 x 14,5 x 43,9
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material da porca		zinco moldado sob pressão, niquelado
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças

**Cabo com conector**

ADOGH080MSS0005B08

conexão elétricaCabo: 5 m, PUR, preto, blindado; 7 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)**conexão elétrica - soquete**

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo moldado: TPU; Bloqueio: zinco moldado sob pressão, niquelado

**Conexão**

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	screen

Codificação de
cores conforme
DIN 47100

Cores dos condutores :

BN =	castanho
BU =	azul
GN =	verde
GY =	cinza
PK =	rosa
WH =	branco
YE =	amarelo
screen =	blindagem