


Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-P-A-R4



Aplicação

Princípio das funções

Sensor de reflexão difusa

Aplicação

Para uso em aplicações industriais

Zona de detecção

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Alcance da detecção da fibra [mm]
óptica

340

OKF

Alcance da detecção da fibra [mm]
óptica

40

OOF

Alcance da detecção da fibra [mm]
óptica

200

OUF

Alcance da detecção da fibra [mm]
óptica

40

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-P-A-R4

Dados mecânicos	
Peso [g]	47
Versão da sonda	angular (90°)
Diâmetro da sonda [mm]	4
Comprimento da sonda [mm]	10
Comprimento total [mm]	600
Raio de curvatura mínimo [mm]	20
Disposição de fibras	
Materiais	Adaptador: PPE
Material da fibra ótica	vidro
Material da sonda de fibra ótica	alumínio
Material do revestimento da fibra ótica	PVC
Acessórios	
Items fornecidos	E20103
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças