


Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-A-A-R4/1,5

**Aplicação**

Princípio das funções

Sensor de reflexão difusa

Aplicação

Alta resistência à temperatura; Formato robusto para utilização em ambientes industriais adversos

Zona de detecção

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OKF; OUF; OOF

OKF

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

36

OOF

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

180

OUF

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

36

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]

-40...290

Dados mecânicos

Peso [g]

72

Versão da sonda

angular (90°)

**Sistema de reflexão difusa de fibra ótica**

FT-00-A-A-R4/1,5

Diâmetro da sonda	[mm]	4
Comprimento da sonda	[mm]	10
Comprimento total	[mm]	1500
Raio de curvatura mínimo	[mm]	20; (para instalação fixa)
Disposição de fibras		
Materiais		Adaptador: ABS
Material da fibra ótica		vidro
Material da sonda de fibra ótica		alumínio
Material do revestimento da fibra ótica		alumínio
Acessórios		
Items fornecidos		Grampo de montagem:, E10221
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças