


Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-P-A-E3/S 0,8m

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação

Princípio das funções

Sensor de reflexão difusa

Zona de detecção

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OKF; OUF

OKF

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

40

OUF

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

40

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

Dados mecânicos

Versão da sonda

reto

Diâmetro da sonda

[mm]

3

Comprimento da sonda

[mm]

25

Comprimento total

[mm]

800

Raio de curvatura mínimo

[mm]

20

E20095



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-P-A-E3/S 0,8m

Materiais	Adaptador: PPE
Material da fibra ótica	vidro
Material da sonda de fibra ótica	alumínio
Material do revestimento da fibra ótica	PVC
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças