


Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-00-P-V-M4

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E20059

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Aplicação

Princípio das funções

Sensor de feixe contínuo

Zona de deteção

Alcance com amplificador de fibra ótica de tipo

OKF; OUF

OKF

Alcance da fibra ótica

[mm]

120

OUF

Alcance da fibra ótica

[mm]

120

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

Dados mecânicos

Versão da sonda

reto

Rosca da sonda

M4

Comprimento da sonda

[mm]

15

Comprimento total

[mm]

600

**Barreira fotoelétrica de fibra ótica**

FE-00-P-V-M4

Raio de curvatura mínimo [mm]	20
Materiais	Adaptador: PPE
Material da fibra ótica	vidro
Material da sonda de fibra ótica	1.4305 (aço inoxidável / 303)
Material do revestimento da fibra ótica	PVC
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças