




Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-P-A-M6/1,5M

**Aplicação**

Princípio das funções

Sensor de reflexão difusa

Aplicação

Para uso em aplicações industriais

Zona de detecção

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OKF; OUF; OOF

OKF

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

36

OOF

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

180

OUF

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

36

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

Dados mecânicos

Peso

[g]

60,5

Versão da sonda

reto

Rosca da sonda

M6

E20136



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-P-A-M6/1,5M

Comprimento da sonda	[mm]	25
Comprimento total	[mm]	1500
Raio de curvatura mínimo	[mm]	20
Disposição de fibras		
Materiais		Adaptador: PPE
Material da fibra ótica		vidro
Material da sonda de fibra ótica		alumínio
Material do revestimento da fibra ótica		PVC
Acessórios		
Items fornecidos		porcas sextavadas: 2 x M6, aço inoxidável
		anilhas dentadas: 2
		porca denteada: 1 x M11
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças