

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

**Aplicação**

Princípio das funções

Sensor de reflexão difusa

Aplicação

Alta resistência à temperatura; Formato robusto para utilização em ambientes industriais adversos

Zona de detecção

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OIF

OIF

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

70

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-40...290

Dados mecânicos

Peso

[g]

93,8

Versão da sonda

angular (90°)

Diâmetro da sonda

[mm]

8

Comprimento total

[mm]

600

Raio de curvatura mínimo

[mm]

30; (para instalação fixa)

Disposição de fibras



**Sistema de reflexão difusa de fibra ótica**

FT-30-A-A-R8

Materiais	Adaptador: PA
Material da fibra ótica	vidro
Material da sonda de fibra ótica	alumínio
Material do revestimento da fibra ótica	alumínio
Acessórios	
Items fornecidos	E20353
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças