


Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-30-P-A-M8/1M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

**Aplicação**

Princípio das funções

Sensor de reflexão difusa

Zona de detecção

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OIF

OIF

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

70

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

Dados mecânicos

Versão da sonda

reto

Rosca da sonda

M8

Comprimento total [mm]

1000

Raio de curvatura mínimo [mm]

30

Materiais

Adaptador: PA

Material da fibra ótica

vidro

Material da sonda de fibra ótica

alumínio

E20174



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-30-P-A-M8/1M

Material do revestimento da
fibra ótica

PVC

Notas

Quantidade da embalagem

1 peças