


Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-P-V-E1

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E20053

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!

**Aplicação**

Princípio das funções

Sensor de feixe contínuo

Zona de deteção

Alcance com amplificador de fibra ótica de tipo

OKF; OUF

OKF

Alcance da fibra ótica

[mm]

8

OUF

Alcance da fibra ótica

[mm]

8

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

Dados mecânicos

Versão da sonda

reto

Diâmetro da sonda

[mm]

1

Comprimento da sonda

[mm]

5

Comprimento total

[mm]

600

E20175



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-P-V-E1

Raio de curvatura mínimo [mm]	10
Materiais	Adaptador: PPE
Material da fibra ótica	vidro
Material da sonda de fibra ótica	1.4305 (aço inoxidável / 303)
Material do revestimento da fibra ótica	PVC
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças