




Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-M6

artigo descontinuado



Aplicação	
Princípio das funções	Sensor de reflexão difusa
Zona de deteção	
Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo	OKF; OUF; OOF
OKF	
Alcance da detecção da fibra ótica [mm]	40
OOF	
Alcance da detecção da fibra ótica [mm]	200
OUF	
Alcance da detecção da fibra ótica [mm]	40
Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Dados mecânicos	
Peso [g]	20,7
Versão da sonda	reto; com adaptador para montagem directa

E20215



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-M6

Comprimento total	[mm]	26
Disposição de fibras		
Material da fibra ótica		vidro
Material da sonda de fibra ótica		1.4305 (aço inoxidável / 303)
Acessórios		
Items fornecidos		porcas sextavadas: 4 x M6, aço inoxidável
		anilhas dentadas: 2
		porca denteada: 1 x M11
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças