


Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-30-P-A-M8/2M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação

Princípio das funções

Sensor de reflexão difusa

Zona de detecção

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OIF

OIF

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

56

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

Dados mecânicos

Versão da sonda

reto

Rosca da sonda

M8

Comprimento total [mm]

2000

Raio de curvatura mínimo [mm]

30

Disposição de fibras



Materiais

Adaptador: PA

Material da fibra ótica

vidro



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-30-P-A-M8/2M

Material da sonda de fibra ótica	alumínio
Material do revestimento da fibra ótica	PVC
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças