


Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-P-V-R1



Aplicação	
Princípio das funções	Sensor de reflexão difusa
Aplicação	Para uso em aplicações industriais
Zona de deteção	
Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo	OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)	
Alcance da detecção da fibra ótica [mm]	40
OKF	
Alcance da detecção da fibra ótica [mm]	6
OOF	
Alcance da detecção da fibra ótica [mm]	24
OUF	
Alcance da detecção da fibra ótica [mm]	6
Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente [°C]	-20...80



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-P-V-R1

Dados mecânicos	
Peso [g]	37
Versão da sonda	angular (90°)
Diâmetro da sonda [mm]	1
Comprimento total [mm]	600
Raio de curvatura mínimo [mm]	20
Disposição de fibras	⓪
Material da fibra ótica	vidro
Material da sonda de fibra ótica	1.4301 (aço inoxidável / 304)
Material do revestimento da fibra ótica	PVC
Acessórios	
Items fornecidos	Grampo de montagem:, E20107
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças