




## Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-30-A-A-R8/1M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



## Aplicação

Princípio das funções

Sensor de reflexão difusa

## Zona de detecção

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OIF

## OIF

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

70

## Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-40...290

## Dados mecânicos

Versão da sonda

angular (90°)

Comprimento total

[mm]

1000

Raio de curvatura mínimo

[mm]

30

Materiais

Adaptador: PA

Material da fibra ótica

vidro

Material da sonda de fibra ótica

alumínio

Material do revestimento da fibra ótica

alumínio

E20240



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-30-A-A-R8/1M

| Notas                   |         |
|-------------------------|---------|
| Quantidade da embalagem | 1 peças |