


Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-A-A-M6/1,8m

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E20124

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Aplicação

Princípio das funções

Sensor de reflexão difusa

Zona de detecção

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OKF; OUF

OKF

Alcance da detecção da fibra [mm]
ótica

35

OUF

Alcance da detecção da fibra [mm]
ótica

35

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-40...290

Dados mecânicos

Versão da sonda

reto

Rosca da sonda

M6

Comprimento da sonda

[mm]

35



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-A-A-M6/1,8m

Comprimento total	[mm]	1800
Raio de curvatura mínimo	[mm]	20
Materiais		Adaptador: ABS
Material da fibra ótica		vidro
Material da sonda de fibra ótica		alumínio
Material do revestimento da fibra ótica		alumínio
Notas		
Quantidade da embalagem		1 peças