


Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-A-A-M6/2,6M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação

Princípio das funções

Sensor de reflexão difusa

Zona de deteção

Alcance da deteção com amplificador de fibra ótica de tipo

OKF; OUF

OKF

Alcance da deteção da fibra [mm] ótica

28

OUF

Alcance da deteção da fibra [mm] ótica

28

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-40...290

Dados mecânicos

Versão da sonda

reto

Rosca da sonda

M6

Comprimento da sonda

[mm]

35

Comprimento total

[mm]

2600

Raio de curvatura mínimo

[mm]

20

E20245



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-A-A-M6/2,6M

Materiais	Adaptador: ABS
Material da fibra ótica	vidro
Material da sonda de fibra ótica	alumínio
Material do revestimento da fibra ótica	alumínio
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças