



Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E20489

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!

No scale drawing available

Aplicação

Princípio das funções

Sensor de reflexão difusa

Zona de deteção

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OKF; OUF

OKF

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

20

OUF

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

20

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

Dados mecânicos

Versão da sonda

reto

Rosca da sonda

M6

Comprimento total

[mm]

300

Raio de curvatura mínimo

[mm]

20

Material da fibra ótica

acrílico

Material da sonda de fibra ótica

1.4305 (aço inoxidável / 303)

Material do revestimento da fibra ótica

metal silicone

E20254



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-M-V-M6/0,3M

Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças