



Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-00-A-A-R3/S

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

No scale drawing available

Aplicação

Princípio das funções	Sensor de feixe contínuo
-----------------------	--------------------------

Zona de deteção

Alcance com amplificador de fibra ótica de tipo	OKF; OUF
---	----------

OKF

Alcance da fibra ótica [mm]	120
-----------------------------	-----

OUF

Alcance da fibra ótica [mm]	120
-----------------------------	-----

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente [°C]	-20...80
---------------------------	----------

Dados mecânicos

Versão da sonda	angular (90°)
-----------------	---------------

Comprimento total [mm]	600
------------------------	-----

Raio de curvatura mínimo [mm]	10
-------------------------------	----

Materiais	Adaptador: ABS
-----------	----------------

Material da fibra ótica	vidro
-------------------------	-------

Material da sonda de fibra ótica	alumínio
----------------------------------	----------

Material do revestimento da fibra ótica	alumínio
---	----------

Notas

Quantidade da embalagem	1 peças
-------------------------	---------