


Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-R3



- 1 Porca de bloqueio
2 OKF com fibra ótica

Aplicação

Princípio das funções

Sensor de reflexão difusa

Zona de detecção

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OKF

OKF

Alcance da detecção da fibra [mm]
óptica

25

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

Dados mecânicos

Peso

[g]

14

Versão da sonda

angular (90°); com adaptador para montagem directa

Diâmetro da sonda

[mm]

3

Comprimento total

[mm]

24

Disposição de fibras



Materiais

Porca de bloqueio: plástico

Material da fibra ótica

vidro

Material da sonda de fibra
óptica

1.4305 (aço inoxidável / 303)

Notas

Quantidade da embalagem

1 peças