


Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-A-V-E1/0,275m

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação

Princípio das funções

Sensor de reflexão difusa

Zona de detecção

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OKF; OUF

OKF

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

8

OUF

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

8

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-40...290

Dados mecânicos

Versão da sonda

reto

Diâmetro da sonda

[mm]

1

Comprimento da sonda

[mm]

5

Comprimento total

[mm]

275

Raio de curvatura mínimo

[mm]

20

**Sistema de reflexão difusa de fibra ótica**

FT-00-A-V-E1/0,275m

Materiais	Adaptador: ABS
Material da fibra ótica	vidro
Material da sonda de fibra ótica	1.4305 (aço inoxidável / 303)
Material do revestimento da fibra ótica	alumínio
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças