




Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-30-P-A-R8/1M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação

Princípio das funções

Sensor de reflexão difusa

Zona de detecção

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OIF

OIF

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

70

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

Dados mecânicos

Versão da sonda

angular (90°)

Comprimento total

[mm]

1000

Raio de curvatura mínimo

[mm]

30

Materiais

Adaptador: PA

Material da fibra ótica

vidro

Material da sonda de fibra ótica

alumínio

Material do revestimento da fibra ótica

PVC

E20285



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-30-P-A-R8/1M

Notas

Quantidade da embalagem

1 peças