


Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-30-P-A-E6/1M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação

Princípio das funções

Sensor de reflexão difusa

Zona de detecção

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OIF

OIF

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

40

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

Dados mecânicos

Versão da sonda

reto

Diâmetro da sonda

[mm]

6

Comprimento total

[mm]

1000

Raio de curvatura mínimo

[mm]

30

Materiais

Adaptador: PA

Material da fibra ótica

vidro

Material da sonda de fibra ótica

alumínio

E20289



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-30-P-A-E6/1M

Material do revestimento da fibra ótica	PVC
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças