




Lente de rosqueável para fibra ótica

LENS ATTACHMENT FE-30



Aplicação	
Formato	reto
Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente [°C]	-40...290
Dados mecânicos	
Peso [g]	7,2
Dimensões [mm]	11 x 11 x 21,5
Materiais	aço inoxidável; lentes de vidro
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças