


Artigo não mais disponível - registro de arquivo

**Aplicação**

Princípio das funções

Sensor de reflexão difusa

**Zona de detecção**

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OIF

**OIF**Alcance da detecção da fibra [mm]  
óptica

32

**Condições de funcionamento**

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

**Dados mecânicos**

Versão da sonda

reto

Diâmetro da sonda

[mm]

6

Comprimento total

[mm]

2000

Raio de curvatura mínimo

[mm]

30

Materiais

Adaptador: PA

Material da fibra ótica

vidro

Material da sonda de fibra  
óptica

alumínio

# E20316



## Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-30-P-A-E6/2m

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| Material do revestimento da fibra ótica | PVC     |
| Notas                                   |         |
| Quantidade da embalagem                 | 1 peças |