




Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-30-A-A-E3/1m

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E20347
Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Aplicação	
Princípio das funções	Sensor de feixe contínuo
Zona de detecção	
Alcance com amplificador de fibra ótica de tipo	OIF
OIF	
Alcance da fibra ótica [mm]	100
Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente [°C]	-40...290
Dados mecânicos	
Versão da sonda	reto
Diâmetro da sonda [mm]	3
Comprimento total [mm]	1000
Raio de curvatura mínimo [mm]	30
Materiais	Adaptador: PA
Material da fibra ótica	vidro



Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-30-A-A-E3/1m

Material da sonda de fibra ótica	alumínio
Material do revestimento da fibra ótica	alumínio
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças