


Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-P-A-M6/2,5M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação

Princípio das funções

Sensor de reflexão difusa

Zona de detecção

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OKF; OUF

OKF

Alcance da detecção da fibra [mm]
óptica

28

OUF

Alcance da detecção da fibra [mm]
óptica

28

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

Dados mecânicos

Versão da sonda

reto

Rosca da sonda

M6

Comprimento da sonda [mm]

25

Comprimento total [mm]

2500

Raio de curvatura mínimo [mm]

20

E20350



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-P-A-M6/2,5M

Materiais	Adaptador: PPE
Material da fibra ótica	vidro
Material da sonda de fibra ótica	alumínio
Material do revestimento da fibra ótica	PVC
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças