




Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-00-P-A-R4/1,5M



Aplicação	
Princípio das funções	Sensor de reflexão difusa
Aplicação	Para uso em aplicações industriais
Zona de detecção	
Alcance da detecção com amplificador de fibra óptica de tipo	OKF; OUF
OKF	
Alcance da detecção da fibra óptica [mm]	36
OUF	
Alcance da detecção da fibra óptica [mm]	36
Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente [°C]	-20...80
Dados mecânicos	
Peso [g]	68,5
Versão da sonda	angular (90°)
Diâmetro da sonda [mm]	4
Comprimento da sonda [mm]	10
Comprimento total [mm]	1500
Raio de curvatura mínimo [mm]	20

**Sistema de reflexão difusa de fibra ótica**

FT-00-P-A-R4/1,5M

Disposição de fibras	①
Materiais	Adaptador: PPE
Material da fibra ótica	vidro
Material da sonda de fibra ótica	alumínio
Material do revestimento da fibra ótica	PVC
Acessórios	
Items fornecidos	E20103
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças