


Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-18-P-A-M6

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação

Princípio das funções

Sensor de reflexão difusa

Aplicação

Para uso em aplicações industriais

Zona de detecção

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OGF

OGF

Alcance da detecção da fibra [mm]
ótica

15

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

Dados mecânicos

Peso

[g]

50,2

Versão da sonda

reto

Rosca da sonda

M6

Comprimento da sonda

[mm]

35

Comprimento total

[mm]

600

Raio de curvatura mínimo

[mm]

20

Disposição de fibras



**Sistema de reflexão difusa de fibra ótica**

FT-18-P-A-M6

Materiais	Adaptador: PPE
Material da fibra ótica	vidro
Material da sonda de fibra ótica	alumínio
Material do revestimento da fibra ótica	PVC
Acessórios	
Items fornecidos	porcas sextavadas: 4 x M6, aço inoxidável
	anilhas dentadas: 2
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças