




artigo descontinuado



Aplicação		
Princípio das funções	Sensor de reflexão difusa	
Aplicação	Para uso em aplicações industriais	
Zona de detecção		
Alcance da detecção com amplificador de fibra óptica de tipo	OGF	
OGF		
Alcance da detecção da fibra óptica [mm]	12	
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente [°C]	-20...80	
Dados mecânicos		
Peso [g]	59,4	
Versão da sonda	angular (90°)	
Diâmetro da sonda [mm]	5	
Comprimento da sonda [mm]	10	
Comprimento total [mm]	600	
Raio de curvatura mínimo [mm]	20	
Disposição de fibras	ⓘ	

**Sistema de reflexão difusa de fibra ótica**

FT-18-P-A-R5

Materiais	Adaptador: PPE
Material da fibra ótica	vidro
Material da sonda de fibra ótica	alumínio
Material do revestimento da fibra ótica	PVC
Acessórios	
Items fornecidos	Grampo de montagem:, E10221
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças