




Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-18-A-A-M6

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação	
Princípio das funções	Sensor de reflexão difusa
Zona de detecção	
Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo	OGF
OGF	
Alcance da detecção da fibra [mm] óptica	15
Condições de funcionamento	
Temperatura ambiente [°C]	-40...290
Dados mecânicos	
Peso [g]	0,055
Versão da sonda	reto
Rosca da sonda	M6
Comprimento da sonda [mm]	25
Comprimento total [mm]	600
Raio de curvatura mínimo [mm]	20; (para instalação fixa)
Disposição de fibras	Ⓢ
Materiais	Adaptador: PPE



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-18-A-A-M6

Material da fibra ótica	vidro
Material da sonda de fibra ótica	alumínio
Material do revestimento da fibra ótica	alumínio
Acessórios	
Items fornecidos	porcas sextavadas: 2 x M6, aço inoxidável
	anilhas dentadas: 2
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças