


Artigo não mais disponível - registro de arquivo

**Aplicação**

Princípio das funções

Sensor de reflexão difusa

Zona de detecção

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OGF

OGF

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

12

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-40...290

Dados mecânicos

Peso

[g]

0,061

Versão da sonda

angular (90°)

Diâmetro da sonda

[mm]

5

Comprimento da sonda

[mm]

10

Comprimento total

[mm]

600

Raio de curvatura mínimo

[mm]

20; (para instalação fixa)

Disposição de fibras



Materiais

Adaptador: PPE

**Sistema de reflexão difusa de fibra ótica**

FT-18-A-A-R5

Material da fibra ótica	vidro
Material da sonda de fibra ótica	alumínio
Material do revestimento da fibra ótica	PVC
Acessórios	
Items fornecidos	Grampo de montagem:, E10221
Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças