


Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-11-M-V-M6/2M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: E21038

Quando escolher um artigo alternativo por favor verifique pois os dados técnicos podem diferir!



Aplicação

Princípio das funções

Sensor de reflexão difusa

Zona de detecção

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OB5030

OB50

Alcance da detecção da fibra [mm]
óptica

40

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-20...150

Dados mecânicos

Versão da sonda

reto

Rosca da sonda

M6

Comprimento total [mm]

600

Raio de curvatura mínimo [mm]

20

Material da fibra ótica

vidro

Material da sonda de fibra
óptica

1.4305 (aço inoxidável / 303)

Material do revestimento da
fibra ótica

metal silicone

E21036



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-11-M-V-M6/2M

Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças