


Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-11-M-V-M6/2M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação

Princípio das funções

Sensor de reflexão difusa

Zona de detecção

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OB5030

OB50

Alcance da detecção da fibra [mm]
óptica

32

Condições de funcionamento

Temperatura ambiente

[°C]

-20...150

Dados mecânicos

Versão da sonda

reto

Rosca da sonda

M6

Comprimento total [mm]

2000

Raio de curvatura mínimo [mm]

20

Material da fibra ótica

vidro

Material da sonda de fibra
óptica

1.4305 (aço inoxidável / 303)

Material do revestimento da
fibra ótica

metal silicone

Notas

Quantidade da embalagem

1 peças