E21039

Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-11-M-V-M6/3M

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Aplicação		
Princípio das funções		Sensor de reflexão difusa
Zona de deteção		
Alcance da detecção com amplificador de fibra óptica de tipo		OB5030
OB50		
Alcance da detecção da fibra óptica	[mm]	26
Condições de funcionamento		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...150
Dados mecânicos		
Versão da sonda		reto
Rosca da sonda		M6
Comprimento da sonda	[mm]	45
Comprimento total	[mm]	3000
Raio de curvatura mínimo	[mm]	20
Material da fibra óptica		vidro
Material da sonda de fibra óptica		1.4305 (aço inoxidável / 303)

E21039

Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-11-M-V-M6/3M

Material do revestimento da fibra óptica	metal silicone

Notas	
Quantidade da embalagem	1 peças